

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/activ-sterylizator-uv-c-t01-p-6168.html>

Activ Sterylizator UV-C T01



Cena	649,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AC 101711
Producent	Activ
Opis	Activ Sterylizator UV-C T01

Opis produktu

Sterylizator UV-C T01 posiada prostą konstrukcję i niewielkie gabaryty; jest stabilny dzięki metalowym drzwiczkom i metalowemu uchwytowi.

Sterylizatory UV podczas działania wykorzystują promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm, które niszczy mikroorganizmy, również chorobotwórcze uszkodzając ich DNA i RNA. Proces sterylizacji polega na wnikanii promieni UV-C do wnętrza drobnoustrojów co zapobiega ich rozwojowi i niszczy je.

Urządzenia te można z powodzeniem stosować zgodnie z obowiązującymi procedurami sterylizacji w gabinetach medycznych i stomatologicznych, w zakładach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej a także tatuażu.

Sterylizator UV-C jest urządzeniem do sterylizacji suchej (promieniami UV-C) bez stosowania roztworów chemicznych i nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania. Narzędzia powinny być umyte i osuszone. Elementy o budowie złożonej powinny być maksymalnie rozwarne i rozmontowane, tak aby światło ultrafioletowe obejmowało całą powierzchnię, należy je sterylizować kilkakrotnie zmieniając ich pozycję. Sterylizacja jest skuteczna gdy promienie UV-C padają bezpośrednio na element, jednak zaleca się używanie tego urządzenia tylko do przechowywania już wysterylizowanych narzędzi w autoklawie w celu utrzymania ich sterylności.

Jeśli chcemy urozmaicić zabieg lub wymaga on ciepłych kompresówek można zastosować urządzenie do otrzymania ich.

- Dane techniczne:
- napięcia 220-240 V / 50-60 Hz
 - moc 264 W
 - 70°C ± 10°C
 - pojemność wewnątrz urządzenia 7 L
 - wymiary urządzenia 33 x 27,6 x 22,6 cm
 - waga z opakowaniem 5,5 kg

- Dodatkowe informacje:
1. Urządzenie posiada aluminiowy pojemnik
 2. Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiału, odporna na środki żrące.
 3. Urządzenie posiada niezależny wyłącznik światła ultrafioletowego, kiedy drzwiczki są otwarte światło automatycznie gaśnie. Po zamknięciu drzwi światło zapala się
 4. Zastosowanie specjalnego szkła zabezpiecza przed wydostawaniem się światła ultrafioletowego
 5. Do sterylizacji wykorzystywane jest światło ultrafioletowe i ozon.